



DESCRIÇÃO TÉCNICA DA CONSULTA PÚBLICA Nº 003-22

NCM:	9402.90.90
DESCRIÇÃO NCM:	MOBILIÁRIO PARA MEDICINA, CIRURGIA, ODONTOLOGIA OU VETERINÁRIA (POR EXEMPLO, MESAS DE OPERAÇÃO, MESAS DE EXAMES, CAMAS DOTADAS DE MECANISMOS PARA USOS CLÍNICOS, CADEIRAS DE DENTISTA); CADEIRAS PARA SALÕES DE CABELEIREIRO E CADEIRAS SEMELHANTES, COM DISPOSITIVOS DE ORIENTAÇÃO E DE ELEVAÇÃO; SUAS PARTES – Outros.
DESCRIÇÃO PRODUTO:	AMBULATÓRIO COMPACTO MÓVEL -AUTOMED – “MESA MULTIFUNCIONAL PARA EXAMES E PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS”- Equipamento montado com estrutura de sustentação em aço, com pintura epóxi, apoiada em quatro rodízios giratórios com freio em sua base, acabamento com carenagens em PSAl/ABS de 04 mm, moldadas pelo processo de “vacuum forming”. Na parte superior possui uma mesa articulada multifuncional que se transforma em cadeira com três níveis de encosto e dois níveis para as pernas, feita em estrutura de aço, articulada com dobradiças e travas em aço inox, com estofamento revestido em courvin com espuma de densidade 33. A lateral dispõe de oito gavetas para a acomodação de conjunto de materiais e equipamentos para uso médico ambulatorial, com fechaduras metálicas cromadas e puxadores em aço inox. É dotada de pia e torneira temporizada em aço inox. Possui dois reservatórios de água com capacidade de 16 litros cada. Um de água limpa bombeada com opção de dois sistemas (elétrico e mecânico) e outro de água servida, com sistema de drenagem dotado de registro para eliminação de água residual. Suporte para soro, suporte para pernas, peseiras, pega mão para facilitar o deslocamento e para- choques. O equipamento dispõe de um painel de controle do sistema elétrico e hidráulico composto por interruptor liga/desliga, bomba d’água, uma tomada 110vac e uma tomada 220vac, com blindagem e aterramento do sistema elétrico. Com sistema ininterrupto de energia UPS (no-break), com baterias acopladas e autonomia de até seis horas. Extintor de incêndio classe ABC e suporte com tubo de oxigênio medicinal com capacidade de 5,1L/6,8 Kg, com válvula e fluxômetro. Acompanha manual de orientação e uso do equipamento.